

活性氧可以对空气进行消毒、杀菌和净化，以防止致病微生物以及避免臭味。

# 活性氧 消毒净化器

洁净空间 为爱守护

Kozono-P10



Kozono-P20



Kozono-CAR

自带电池, Type-C充电



Kozono-P5-CIL

ICASA活性氧消毒净化器有多个款式,适合不同空间的消毒净化用途.科学实验表明,活性氧可有效分解空气中99%的甲醛,以及杀灭99.2%的致病细菌和病毒,如SARS等冠状病毒.

该装置以人工方式产生活性氧(俗称臭氧,化学分子式O<sub>3</sub>)。发电机与电网相连,直接从环境中吸收氧气。利用电控制放电的过程,氧气(O<sub>2</sub>)转化为活性氧(O<sub>3</sub>)。由于这种气体的逐渐释放,有利于消除真菌、细菌、病毒以及异味。因此,活性氧消毒净化器是环境消毒、空气净化、消除异味的有效解决方案。

车载型活性氧消毒净化器可消除各种异味,以及存在于车辆地板、天花板和座椅中的污染物,或悬浮在空气中的污染物,如细菌、病毒和真菌。

车载型消毒净化器是一种简单有效的活性氧消毒车辆解决方案。

由于该设备小巧的特点,也可用于衣柜,橱柜,卫生间等紧凑空间的消毒净化。



**应用**  
建议在商店、办公室、电影院、剧院、酒吧、幼儿园等场所以及家庭中使用P10型消毒净化器。

## KOZONO-P10

根据工作时间覆盖表面积:

表面积(m <sup>2</sup> )	工作时间(分钟)
20	5
40	10
60	16
80	22
100	30
160	60



## KOZONO-MINI

活性氧产生量为0.5 g/h。

由USB to Type-C供电可充电电池。

**应用**  
建议用于消毒和清洁车辆,包括私人车辆,出租车或其它营运车辆;或应用于衣柜,橱柜等家居空间。



**应用**  
建议在商店、办公室、电影院、剧院、酒吧、幼儿园等场所以及工业应用中使用P20型消毒净化器。

## KOZONO-P20

根据工作时间覆盖表面积:

表面积(m <sup>2</sup> )	工作时间(分钟)
50	10
100	20
150	30
200	40
300	60
160	60



## KOZONO-P5-CIL

活性氧产生量为5 g/h。

家用型活性氧消毒净化器。

**应用**  
外形时尚精致,主要用于家庭消毒和清洁。



# 活性氧消毒净化器



Kozono-P10



Kozono-P20



Kozono-P5-CIL



Kozono-CAR

额定电压	220 V/AC	220 V/AC	220 V/AC	5 V/DC
频率	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
活性氧输出量	10 g/h	20 g/h	5 g/h	0.5 g/h
电池	-	-	-	2节可充电锂电池 3.7伏, 3400毫安 尺寸: 18x65 (毫米)
电池充满时间	-	-	-	约3.5小时
一次充电可持续使用	-	-	-	2 hours
建议最大工作面积	180 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	-
建议安装高度	150 - 200 cm	150- 200 cm	150- 200 cm	-
定时误差	-	< 1 秒/天 (25°C)	-	-
使用寿命	30000 小时	30000 小时	30000 小时	30000 小时
活性氧制成片数量	2 plates	4 plates	1 plate	1 plate
制成片尺寸 (mm)	100 x 50 x 1	100 x 50 x 1	100 x 50 x 1	40 x 20 x 0.8
功率	100 W	200 W	65 W	8 W
噪声	37 dB	37 dB	37 dB	30 dB
工作温度	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 to +40 °C
允许工作湿度	相对湿度 35 - 85%			
外壳材质	不锈钢	不锈钢	铝	铝
重量	2 kg	3.1 kg	-	-
外形尺寸 (mm)	210 x 160 x 200	300 x 232 x 198	100 x 260	70 x 180



## HEAD OFFICE

Temper Energy International  
Poligono Industrial, Nave 18  
E-33199 Granda- Siero  
(Asturias) Spain  
Phone: +34 985 793 204  
www.groupotemper.com

## DISTRIBUTED BY

PT.Australindo Graha Nusantara  
LELCO Building  
Jl. Tomang Raya No.14  
Jakarta 11430 - Indonesia  
e: marketing@australindo.co.id  
Telp: +6221-5605678  
Fax: +6221-567 3402  
www.australindo.co.id

## Eureka Technologies Pte Ltd

48 Toh Guan Road East,  
#06-125 Enterprise Club  
Singapore 608586  
Telp: (65) 6775 8533  
Fax: (65) 6775 4861  
www.eurekasingapore.com.sg

## BOER Power China

Jiangsu Province Wuxi City  
Luoshe Boer Industrial  
Park Road No.1  
e: marketing@boerpower.com  
www.boerpower.com